

 Atlas Copco

Trykluftligesliber G2414, spændetangs-Ø 6 mm kort, Type: S250



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079447 S250
GTIN	7322590019839
Artikelklasse	03R

Beskrivelse

Udførelse:

Effektive og robuste ligeslibere med meget **rolig gang**. Sikkerhedsafbryderen forhindrer utilsigtet start. Anvendelsesoptimeret maks. omdrejningstal mellem **8500 og 25000 omdr./min.** Kort konstruktion, længde 215 mm.

Spændetangs-Ø 6mm.

Leveringsomfang:

Inklusive nødvendige nipler.

Reservedel:

Udvalgte vedligeholdelsessæt (service-kit):

Udskiftningsreservedelssæt til forebyggende service og vedligeholdelse fås på forespørgsel til de fleste Atlas Copco trykluftværktøjer.

Teknisk beskrivelse

maks. omdrejningstal	25000 min ⁻¹
Producentbetegnelse	G2414 S250
Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s ²
Udgangseffekt	950 W
Anbefalet slangestørrelse (indv. Ø)	13 mm

Maks. luftbehov	870 l/min
Arbejdsstøj	85 dB(A)
Vægt	0,78 kg
Tryklufttilslutning	3/8 tommer
Tilslutningsgevind	BSP
Produkttype	Ligesliber

Tilbehør

Spændetang til ligeslibere Spændepatron-Ø 6 mm	079459 6
--	----------