

Garant**Spiraltapper, ubelagt, M: M20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	134600 M20
GTIN	4045197075543
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Udførelse:****Stabil udførelse, med 15 – 20° højredrejet spiral.**

Str. M2,6 med gammel DIN-profil.

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 2,5 mm

Samlet længde L: 140 mm

Skaft-Ø D_s: 16 mm

Skaftfirkant □: 12 mm

Kernehul-Ø: 17,5 mm

Teknisk beskrivelse

Antal spånnoter	4
Gevindstigning	2,5 mm
Gevind-Ø	20 mm
Antal skær Z	4
Kernehul-Ø	17,5 mm
Norm	DIN 376
Skaft-Ø D _s	16 mm
Samlet længde L	140 mm

Skaktfirkant □	12 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	40 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M20
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	D
Spiralvinkel	15-20 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		

