



Lille trykluftsvinkelsliber, Type: 46002



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079325 46002
GTIN	616026460027
Artikelklasse	03R

Beskrivelse

Udførelse:

Lille vinkelsliber med kraftig trykluftmotor, maks. omdrejningstal 20000 omdr./min.
Spændetangs-Ø 6 mm. Anvendelse som vinkelfræser eller med sliberondel nr. 554090.
Kompakt, lav byggehøjde til direkte slibekontakt. Med vinkeldrev.

Leveringsomfang:

Inklusive nødvendige nipler.

Bemærk:

3M Roloc®-minislibesystemet Ø 55 / 75 mm finder du fra nr. 554005.

Teknisk beskrivelse

Maks. luftbehov	714 l/min
Maks. vibration iht. EN	1,3 m/s ²
Producentbetegnelse	46002
maks. omdrejningstal	20000 min ⁻¹
Maks. skive-Ø	75 mm
Vægt	0,5 kg

Arbejdsstøj	81 dB(A)
Udgangseffekt	300 W
Anbefalet slangestørrelse (indv. Ø)	6 mm
Min. skive-Ø	50 mm
Tryklufttilslutning	1/4 tommer
Tilslutningsgevind	NPT
Produkttype	Vinkelsliber

Tilbehør

Slibeskive787C Korn 60	554014 60
Combidisc® slibeskive(SiC) Korn 60	554023 60
Slibeskive(ZA) Korn 36	554019 36
Slibeskive(CER) Korn 80	554012 80
Slibeskive787C Korn 80	554016 80
Slibeskive(ZA) Korn 80	554019 80
Combidisc® slibeskive(SiC) Korn 80	554024 80
Slibeskive(CER) Korn 36	554012 36
Slibeskive(ZA) Korn 120	554019 120
Slibeskive(CER) Korn 120	554013 120
Slibeskive237AA Korn 400	554009 400
Slibeskive(ZA) Korn 60	554018 60
Slibeskive(CER) Korn 60	554013 60
Slibeskive984F Korn 36	554006 36
Slibeskive237AA Korn 600	554009 600
Slibeskive237AA Korn 280	554008 280
Slibeskive(ZA) Korn 120	554018 120
Slibeskive237AA Korn 400	554008 400
Slibeskive984F Korn 80	554005 80

Slibeskive(ZA) Korn 60	554019 60
Slibeskive(CER) Korn 80	554013 80
Slibeskive(ZA) Korn 50	554019 50
Slibeskive(CER) Korn 120	554012 120
Slibeskive984F Korn 60	554005 60
Combidisc® slibeskive(SiC) Korn 120	554024 120
Slibeskive787C Korn 80	554014 80
Slibeskive237AA Korn 600	554008 600
Slibeskive787C Korn 120	554014 120
Slibeskive(ZA) Korn 50	554018 50
Slibeskive787C Korn 36	554016 36
Slibeskive787C Korn 60	554016 60
Slibeskive787C Korn 36	554014 36
Combidisc® slibeskive(SiC) Korn 36	554023 36
Combidisc® slibeskive(SiC) Korn 60	554024 60
Combidisc® slibeskive(SiC) Korn 80	554023 80
Combidisc® slibeskiveDiamant Korn 60	554033 60
Slibeskive(ZA) Korn 36	554018 36
Slibeskive(ZA) Korn 80	554018 80
Slibeskive984F Korn 60	554006 60
Slibeskive787C Korn 120	554016 120
Combidisc® slibeskiveDiamant Korn 220	554033 220
Slibeskive984F Korn 36	554005 36
Slibeskive984F Korn 80	554006 80
Combidisc® slibeskive(SiC) Korn 120	554023 120
Slibeskive237AA Korn 120	554008 120
Slibeskive(CER) Korn 36	554013 36
Slibeskive237AA Korn 120	554009 120
Slibeskive(CER) Korn 60	554012 60

Slibeskive237AA Korn 180	554009 180
Combidisc® slibeskiveDiamant Korn 120	554033 120
Slibeskive237AA Korn 280	554009 280
Combidisc® slibeskive(SiC) Korn 36	554024 36
Slibeskive237AA Korn 180	554008 180