

 Atlas Copco

Trykluftvinkelsliber, Type: G2408-115



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079312 G2408-115
GTIN	7322590010065
Artikelklasse	03R

Beskrivelse

Udførelse:

Effektive vinkelslibere, hvis arbejdsomdrejningstal nærmest heller ikke falder under belastning. Sikkerhedsstarteren forhindrer utilsigtet tilkobling.

Leveringsomfang:

Inklusive nødvendige nipler.

Reservedel:

Udvalgte vedligeholdelsessæt (Service Kits): Udskiftningssæt til forebyggende vedligeholdelse og service fås på forespørgsel til de fleste Atlas Copco trykluftværktøjer.

Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	G2408-115
Maks. vibration iht. EN	8,1 m/s ²
Maks. luftbehov	786 l/min
Maks. skive-Ø	115 mm
Vægt	0,9 kg

Udgangseffekt	350 W
Anbefalet slangestørrelse (indv. Ø)	10 mm
maks. omdrejningstal	12000 min ⁻¹
Arbejdsstøj	81 dB(A)
Tryklufttilslutning	1/4 tommer
Tilslutningsgevind	BSP
Produkttype	Vinkelsliber