



Trykluftligesliber G2424, spændetangs-Ø 6 mm lang, Type: S085



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079448 S085
GTIN	7322590019891
Artikelklasse	03R

Beskrivelse

Udførelse:

Effektive og robuste ligeslibere med meget **rolig gang**. Sikkerhedsafbryderen forhindrer utilsigtet start. Anvendelsesoptimeret maks. omdrejningstal mellem **8500 og 25000 omdr./min.** Med lang, slank spindel, ideel til borer, længde 317 mm.

Spændetangs-Ø 6mm.

Leveringsomfang:

Inklusive nødvendige nipler.

Reservedel:

Udvalgte vedligeholdelsessæt (service-kit):

Udskiftningsreservedelssæt til forebyggende service og vedligeholdelse fås på forespørgsel til de fleste Atlas Copco trykluftværktøjer.

Teknisk beskrivelse

maks. omdrejningstal	8500 min ⁻¹
Anbefalet slangestørrelse (indv. Ø)	13 mm
Arbejdsstøj	70 dB(A)
Producentbetegnelse	G2424 S085
Maks. vibration iht. EN	5,3 m/s ²

Udgangseffekt	440 W
Vægt	0,96 kg
Maks. luftbehov	252 l/min
Tryklufttilslutning	3/8 tommer
Tilslutningsgevind	BSP
Produkttype	Ligesliber

Tilbehør

Spændetang til ligeslibere Spændepatron-Ø 6 mm	079459 6
--	----------