

Garant**Spiraltapper, vaporiseret, M: M27****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	134851 M27
GTIN	4045197350947
Artikelklasse	11H

Teknisk beskrivelse

Kernehul-Ø	24 mm
Antal spånnoter	4
Gevind-Ø	27 mm
Gevindstigning	3 mm
Antal skær Z	4
Norm	DIN 376
Skaft-Ø D _s	20 mm
Samlet længde L	160 mm
Skaftfirkant □	16 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS
Gevinddybde	81 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M27
Belægning	vaporiseret
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13

Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
CuZn	betinget egnet	13 m/min	N
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		