

**Garant****Gevindbakke 6g, M: M22****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	140300 M22
GTIN	4045197083210
Artikelklasse	11K

**Beskrivelse****Udførelse:**

Lukket, forslidset form.  $\geq$  M3 med skæreansnit på begge sider af hensyn til let ansnit og sober transport af spånerne i skæreretningen. **Ansnit på 1 3/4 gevind.**

**Teknisk beskrivelse**

Stigning	2,5 mm
Højde	22 mm
Udvendig Ø	55 mm
Toleranceklasse	DIN 13 6g
Gevindstørrelse	M22
Gevindtype	M
Flankevinkel	60 grader
Skæremateriale	HSS
Norm	EN 22568

Skæreretning	højre
Produkttype	Gevindbakke

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		