

**Garant****Gevindbakke, M: M2,6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	140400 M2,6
GTIN	4045197083463
Artikelklasse	11K

**Beskrivelse****Udførelse:**

Lukket, forslidset form;  $\geq$  **M3 med skæreansnit på begge sider**. Letter ansnittet og transporterer spånerne direkte i skæreretningen. **Ansnit på 2 gevind. Finslebet og nitreret**; spånvinkel ca. 15°. med gammel DIN-profil.

**Teknisk beskrivelse**

Stigning	0,45 mm
Højde	5 mm
Udvendig Ø	16 mm
Toleranceklasse	DIN 13 6g
Gevindstørrelse	M2,6
Gevindtype	M
Flankevinkel	60 grader
Skæremateriale	HSS E

Norm	EN 22568
Skæreretning	højre
Produkttype	Gevindbakke

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		