

Garant**Gevindbakke 6g, M: M8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	140300 M8
GTIN	4045197083135
Artikelklasse	11K

Beskrivelse**Udførelse:**

Lukket, forslidset form. \geq M3 med skæreansnit på begge sider af hensyn til let ansnit og sober transport af spånerne i skæreretningen. **Ansnit på 1 3/4 gevind.**

Teknisk beskrivelse

Stigning	1,25 mm
Højde	9 mm
Udvendig Ø	25 mm
Toleranceklasse	DIN 13 6g
Gevindstørrelse	M8
Gevindtype	M
Flankevinkel	60 grader
Skæremateriale	HSS

Norm	EN 22568
Skæreretning	højre
Produkttype	Gevindbakke

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		