

Garant**Gevindbakke sekskant, M: M3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	140920 M3
GTIN	4045197083845
Artikelklasse	11K

Beskrivelse**Udførelse:**

Udvendig sekskant til standardnøglemål. **Uden** skæreansnit. **Ansnit på 1 3/4 gevind.**

Bemærk:

Til efterskæring af beskadigede gevind eller til skæring på svært tilgængelige steder.

Toleranceklasse: DIN 13 6g

Stigning: 0,5 mm

Nøglestørrelse: 18 mm

Højde: 5 mm

Teknisk beskrivelse

Stigning	0,5 mm
Højde	5 mm
Nøglestørrelse	18 mm
Gevindstørrelse	M3
Gevindtype	M

Flankevinkel	60 grader
Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 382
Toleranceklasse	DIN 13 6g
Produkttype	Gevindbakke

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet		
INOX < 900 N/mm ²	betinget egnet		
CuZn	betinget egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		