

Garant**Håndsnittapsæt, ubelagt, M: M1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130150 M1
GTIN	4045197065216
Artikelklasse	11G

Beskrivelse**Udførelse:**

3-delt sæt, **bestående af spids-, mellem- og sluttap.**
Str. M2,3 og M2,6 med gammel DIN-profil.

Teknisk beskrivelse

Kernehul-Ø	0,75 mm
Gevindstigning	0,25 mm
Gevind-Ø	1 mm
Norm	DIN 352
Skaft-Ø D _s	2,5 mm
Samlet længde L	25 mm
Skaftfirkant □	2,1 mm
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Skæremateriale	HSS
Gevinddybde	2 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M1

Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	A
Skærfasform	D
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved bundhul
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Håndsnittap
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
GG (G)	betinget egnet		
Uni	egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		

