



Trykluftligeslibere, Type: 52862



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079441 52862
GTIN	616026528628
Artikelklasse	03R

Beskrivelse

Udførelse:

Dynabrade – trykluftligeslibere.

Universelt anvendelige, rolige ligeslibere i robust og ergonomisk konstruktion med softgrip.

Afbalanceret, langsomt kørende lille slibemaskine med et **indstilleligt omdrejningstal på op til 25000 1/min.**

Leveringsomfang:

Inklusive nødvendige nipler.

Teknisk beskrivelse

Længde	144 mm
Producentbetegnelse	52862
Udgangseffekt	298 W
maks. omdrejningstal	25000 min ⁻¹
Maks. vibration iht. EN	2,6 m/s ²
Vægt	0,48 kg
Arbejdsstøj	79 dB(A)
Maks. luftbehov	564 l/min
Spændepatron-Ø	3 mm

Tryklufttilslutning	1/4 tommer
Tilslutningsgevind	NPT
Produkttype	Ligesliber