

Garant**Gevindbakke Venstregevind, M-LH: M6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	140620 M6
GTIN	4045197083654
Artikelklasse	11K

Beskrivelse**Udførelse:**

Lukket forslidset form.

1 3/4 gevind skærfas. med skæreansnit på begge sider til enkel forskæring og sober spåntransport i skæreretningen.**Teknisk beskrivelse**

Stigning	1 mm
Højde	7 mm
Udvendig Ø	20 mm
Toleranceklasse	DIN 13 6g
Gevindstørrelse	M6
Gevindtype	M-LH
Flankevinkel	60 grader
Skæremateriale	HSS

Norm	EN 22568
Skæreretning	Venstre
Produkttype	Gevindbakke

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		