

**Batteridrevet bore-/skruemaskine, Type: GSR1235HX****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	070241 GSR1235HX
GTIN	4059952514000
Artikelklasse	03B

Beskrivelse**Udførelse:**

Bosch batteri-bore-/skruemaskine

- **Kompakt, effektiv 12 V akku-boreskruemaskine med højre-/venstreløb.**
- **Med Electronic Motor Protection (EMP) og Electronic Cell Protection (ECP).**
- **LED-lys til belysning af arbejdsområdet og akku-ladetilstandsvisning.**
- **Flertrins momentindstilling for præcis skruring.**
- **Elektronisk regulering af omdrejningstal til præcis forboring og skruring.**
- **Softgrip.**

Top-effekt/vægt-forhold med moment på op til 20 Nm, der giver kraftfuld skruring og samtidig lav vægt og minimal hovedlængde 163 mm.

Lang levetid takket være den **børsteløse EC-motor**.

Leveringsomfang:

Inklusive 2x 12 V / 3,0 Ah Li-ion-akku, lader, L-BOXX, bælteclips, bitholder, 1/2 L-BOXX-indsats til apparatet og laderen, 1/2 L-BOXX-indsats til tilbehør.

Bemærk:

Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073851 – 073866.

Teknisk beskrivelse

Maks. spiralbor-Ø i træ	19 mm
Maks. spiralbor-Ø i stål	10 mm
Længde	126 mm
Motorkonstruktion	Børsteløs motor
Energiforsyning	Akkudrevet
Batterispænding	12 V
Akku-kapacitet	3 Ah
Emballage	Systemkuffert (L-Boxx)
Producentbetegnelse	GSR 12V-35 HX
Højde	160 mm
Hurtigspændepatron, spændeområde	0 - 10 mm
Antal medfølgende akkuer	2
Omdrejningstalområde, 2. gear	0 - 1750 min ⁻¹
Omdrejningstalområde, 1. gear	0 - 400 min ⁻¹
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Bosch 12 V
Typisk anvendelse	Strong
Værktøjsholder	Indvendig sekskant 1/4 tomme
Maks. moment, hård	30 Nm
Vægt	0,8 kg
Maks. vibration iht. EN	< 1,9 m/s ²
Maks. moment, blød	15 Nm
Batteritype	Lithium-ion
Produkttype	Bore-/skruemaskine
USP1	12V
USP2	Børsteløs motor, i L-Boxx

Tilbehør

Li-ion-akku Akku-type, akku-spænding B12 V

073855 B12

Batterilader Type GAL1240

073866 GAL1240