

Gevindbakke 6e, M: M12



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 140350 M12 |
| GTIN | 4045197083418 |
| Artikelklasse | 11K |

Beskrivelse

Udførelse:

Lukket, forslidset form. \geq M3 med skæreansnit på begge sider af hensyn til let ansnit og sober transport af spånerne i skæreretningen. **Ansnit på 1 3/4 gevind.**

Tolerancefelt 6e = med undermål ca. 0,03 – 0,04 mm. Til toleranceklasse „middel“, når bolte får et galvaniseret beskyttelseslag.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------|-----------|
| Højde | 14 mm |
| Stigning | 1,75 mm |
| Udvendig Ø | 38 mm |
| Toleranceklasse | DIN 13 6e |
| Gevindstørrelse | M12 |
| Gevindtype | M |
| Flankevinkel | 60 grader |
| Skæremateriale | HSS |

| | |
|--------------|-------------|
| Norm | EN 22568 |
| Skæreretning | højre |
| Produkttype | Gevindbakke |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Aluminium (med korte spåner) | betinget egnet | | |
| Stål < 500 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 750 N/mm ² | egnet | | |
| Olie | egnet | | |
| tør | betinget egnet | | |