

Garant**Håndsnittapsæt, ubelagt, M: M4,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130150 M4,5
GTIN	4045197065346
Artikelklasse	11G

Beskrivelse**Udførelse:**

3-delt sæt, **bestående af spids-, mellem- og sluttap.**

Str. M2,3 og M2,6 med gammel DIN-profil.

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS

Norm: DIN 352

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 0,75 mm

Samlet længde L: 45 mm

Skaft-Ø D_s: 6 mm

Skaftfirkant □: 4,9 mm

Kernehul-Ø: 3,7 mm

Teknisk beskrivelse

Kernehul-Ø	3,7 mm
Gevind-Ø	4,5 mm
Gevindstigning	0,75 mm
Norm	DIN 352
Skaft-Ø D _s	6 mm
Samlet længde L	45 mm

Skaktfirkant □	4,9 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS
Gevinddybde	9 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M4,5
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	A
Skærfasform	D
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Håndsnittap
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		

GG (G)	betinget egnet
Uni	egnet
Olie	egnet
tør	betinget egnet