

**HOLEX®****Gevindbakke, M: M24****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	140450 M24
GTIN	4045197595263
Artikelklasse	12K

**Beskrivelse****Udførelse:**

Lukket, forslidset form; **≥ M3 med skæreansnit på begge sider**. Letter ansnittet og transporterer spånerne direkte i skæreretningen. **Ansnit på 2 gevind. Finslebet og nitreret;** spånvinkel ca. 15°.

Gevindtype: M

Flankevinkel: 60 grader

Skæremateriale: HSS E

Norm: EN 22568

Toleranceklasse: DIN 13 6g

Stigning: 3 mm

Udvendig Ø: 55 mm

Højde: 22 mm

**Teknisk beskrivelse**

Højde	22 mm
Stigning	3 mm
Udvendig Ø	55 mm

Toleranceklasse	DIN 13 6g
Gevindstørrelse	24
Gevindtype	M
Flankevinkel	60 grader
Skæremateriale	HSS E
Norm	EN 22568
Skæreretning	højre