

Garant**Gevindbakke Venstregevind, M-LH: M14****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	140620 M14
GTIN	4045197083692
Artikelklasse	11K

Beskrivelse**Udførelse:**

Lukket forslidset form.

1 3/4 gevind skærfas. med skæreansnit på begge sider til enkel forskæring og sober spåntransport i skæreretningen.**Teknisk beskrivelse**

Højde	14 mm
Stigning	2 mm
Udvendig Ø	38 mm
Toleranceklasse	DIN 13 6g
Gevindstørrelse	M14
Gevindtype	M-LH
Flankevinkel	60 grader
Skæremateriale	HSS

Norm	EN 22568
Skæreretning	Venstre
Produkttype	Gevindbakke

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		