

Garant**Gevindbakke, M: M12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	140400 M12
GTIN	4045197083555
Artikelklasse	11K

Beskrivelse**Udførelse:**

Lukket, forslidset form; \geq **M3 med skæreansnit på begge sider**. Letter ansnittet og transporterer spånerne direkte i skæreretningen. **Ansnit på 2 gevind. Finslebet og nitreret;** spånvinkel ca. 15°.

Skæreretning: højre

Toleranceklasse: DIN 13 6g

Stigning: 1,75 mm

Udvendig Ø: 38 mm

Højde: 14 mm

Teknisk beskrivelse

Stigning	1,75 mm
Højde	14 mm
Udvendig Ø	38 mm
Toleranceklasse	DIN 13 6g
Gevindstørrelse	M12

Gevindtype	M
Flankevinkel	60 grader
Skæremateriale	HSS E
Norm	EN 22568
Skæreretning	højre
Produkttype	Gevindbakke

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1100 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet		
INOX < 900 N/mm ²	egnet		
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		