

**Garant****Håndsnittapper enkeltvis Mellemtap, ubelagt, M: M5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130170 M5
GTIN	4045197065780
Artikelklasse	11G

**Beskrivelse****Udførelse:**

Str. M2,3 og M2,6 med gammel DIN-profil.

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS

Norm: DIN 352

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 0,8 mm

Samlet længde L: 45 mm

Skaft-Ø  $D_s$ : 6 mm

Skaftfirkant  $\square$ : 4,9 mm

Kernehul-Ø: 4,2 mm

**Teknisk beskrivelse**

Kernehul-Ø	4,2 mm
Gevind-Ø	5 mm
Gevindstigning	0,8 mm
Norm	DIN 352
Skaft-Ø $D_s$	6 mm
Samlet længde L	45 mm
Skaftfirkant $\square$	4,9 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS

Gevinddybde	10 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M5
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	D
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Håndsnittap
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
GG (G)	betinget egnet		
Uni	egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		

