

**Garant****Håndsnittapper enkeltvis Spidstap, ubelagt, M: M27****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130160 M27
GTIN	4045197065698
Artikelklasse	11G

**Beskrivelse****Udførelse:**

Str. M2,3 og M2,6 med gammel DIN-profil.

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS

Norm: DIN 352

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 3 mm

Samlet længde L: 110 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 20 mm

Skaftfirkant □: 16 mm

Kernehul-Ø: 24 mm

**Teknisk beskrivelse**

Gevind-Ø	27 mm
Kernehul-Ø	24 mm
Gevindstigning	3 mm
Norm	DIN 352
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Samlet længde L	110 mm
Skaftfirkant □	16 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS

Gevinddybde	54 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M27
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	A
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Håndsnittap
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
GG (G)	betinget egnet		
Uni	egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		

