

Garant**Håndsnittapsæt, ubelagt, M: M10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130150 M10
GTIN	4045197065407
Artikelklasse	11G

Beskrivelse**Udførelse:**

3-delt sæt, **bestående af spids-, mellem- og sluttap.**

Str. M2,3 og M2,6 med gammel DIN-profil.

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS

Norm: DIN 352

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 1,5 mm

Samlet længde L: 63 mm

Skaft-Ø D_s: 7 mm

Skaftfirkant □: 5,5 mm

Kernehul-Ø: 8,5 mm

Teknisk beskrivelse

Gevindstigning	1,5 mm
Gevind-Ø	10 mm
Kernehul-Ø	8,5 mm
Norm	DIN 352
Skaft-Ø D _s	7 mm

Samlet længde L	63 mm
Skafffirkant □	5,5 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS
Gevinddybde	20 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M10
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	A
Skærfasform	D
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Håndsnittap
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		

Stål < 900 N/mm ²	egnet
GG (G)	betinget egnet
Uni	egnet
Olie	egnet
tør	betinget egnet