



## Akku-borehammer, Type: GBH18V45C



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	P07551 GBH18V45C
GTIN	3165140915427
Artikelklasse	03B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Lettere end sammenlignelige kabelbundne produkter takket være meget optimeret drivstreng – også med ProCORE18V 12.0Ah.
- Komfortabelt arbejde takket være Lock-on Button til kontinuerligt mejselarbejde.
- Maksimal effekt takket være BITURBO-teknologi.
- Præcise arbejdsresultater takket være hastighedsindstilling med variable omdrejningstal.
- Forbedret sigt takket være LED-arbejdslampe.
- Kick Back Control til reduktion af fare som følge af pludselige værktøjsreaktioner.
- Udstyret med Soft-Start, ASC og EPC til bedste beskyttelse af brugeren.
- Fleksibelt arbejde takket være individuel indstilling iht. anvendelsen via Bosch My Tools-appen.

#### Leveringsomfang:

Inklusive ekstragreb, Connectivity-modul, maskinklud og håndværkerkuffert.

### Teknisk beskrivelse

Maks. slagtal	2720 min <sup>-1</sup>
Emballage	Kuffert
Maks. spiralbor-Ø i beton	45 mm
Omdrejningstalområde	0 min <sup>-1</sup>

Producentbetegnelse	GBH 18V-45 C
Antal medfølgende akkuer	0
Slagenergi	12,5 J
Energiforsyning	Akkudrevet
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Bosch 18 V
Batterispænding	18 V
Vægt inklusive akku	8,9 kg
Batteritype	Lithium-ion
Maks. vibration iht. EN	8,5 m/s <sup>2</sup>
Længde	442 mm
Højde	224 mm
Vægt uden batteri	8 kg
Produkttype	Borehammer