

**HOLEX Pro Tap Maskin-snittapper HSS-E 6H, TiN, MF: 6X0,75****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	132925 6X0,75
GTIN	4062406373979
Artikelklasse	12I

Beskrivelse**Udførelse:**

HOLEX Pro Tap universelle snittapper. Robust udførelse til mange forskellige materialer.
Forbedret HSS-E-skæremateriale med gnidningsreducerende TiN-belægning.

Teknisk beskrivelse

Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skaft-Ø D _s	4,5 mm
Gevindtype	MF
Gevinddybde	18 mm
Kernehul-Ø	5,2 mm
Skaftfirkant □	3,4 mm
Norm	DIN 374
Antal spånnoter	3
Skæremateriale	HSS E
Gevindstigning	0,75 mm
Gevind-Ø	6 mm
Antal skær Z	3
Samlet længde L	80 mm
Gevindstørrelse	M6×0,75

Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	grøn
Serie	Pro Tap
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	24 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	25 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	10 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	24 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	20 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	8 m/min	M
CuZn	betinget egnet	15 m/min	N
Uni	egnet		
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		

