

HOLEX**HOLEX Pro Tap Maskin-snittapper HSS-E 6H, TiN, MF: 14X1,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	137170 14X1,5
GTIN	4062406374648
Artikelklasse	12I

Beskrivelse**Udførelse:**

HOLEX Pro Tap universal-snittapper. Robust udførelse til mange forskellige materialer.
Forbedret HSS-E-skæremateriale med gnidningsreducerende TiN-belægning.

Teknisk beskrivelse

Antal spånnoter	3
Norm	DIN 374
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Samlet længde L	100 mm
Skafftirkant □	9 mm
Gvinddybde	35 mm
Gvindtype	MF
Skæremateriale	HSS E
Gvindstigning	1,5 mm
Gvind-Ø	14 mm
Gvindstørrelse	M14×1,5
Antal skær Z	3
Kernehul-Ø	12,5 mm
Skagt-Ø D _s	11 mm

Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2,5xD ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til dynamisk bearbejdning
Farvering	grøn
Serie	Pro Tap
Produkttype	Snitter

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	24 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	25 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	10 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	24 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	20 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	8 m/min	M
CuZn	betinget egnet	15 m/min	N
Uni	egnet		
Olie	egnet		

våd, maksimal

egnet