

**HOLEX Pro Tap Maskin-snittapper HSS-E 6H, TiN, MF: 6,5X0,75****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	137170 6,5X0,75
GTIN	4062406374563
Artikelklasse	12I

Beskrivelse**Udførelse:**

HOLEX Pro Tap universal-snittapper. Robust udførelse til mange forskellige materialer.
Forbedret HSS-E-skæremateriale med **gnidningsreducerende TiN-belægning.**

Teknisk beskrivelse

Kernehul-Ø	5,8 mm
Antal skær Z	3
Gvinddybde	16,25 mm
Skaft-Ø D _s	5,5 mm
Skæremateriale	HSS E
Antal spånnoter	3
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Gvindtype	MF
Samlet længde L	80 mm
Norm	DIN 374
Gvindstørrelse	M6×0,75
Skaftfirkant □	4,3 mm
Gvind-Ø	6,5 mm
Gvindstigning	0,75 mm

Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2,5×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til dynamisk bearbejdning
Farvering	grøn
Serie	Pro Tap
Produkttype	Snitter

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	24 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	25 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	10 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	24 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	20 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	8 m/min	M
CuZn	betinget egnet	15 m/min	N
Uni	egnet		
Olie	egnet		

våd, maksimal

egnet