



Multifunktionsolie, Type: 5000



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	083005 5000
GTIN	5032227495005
Artikelklasse	08E

Beskrivelse

Udførelse:

Den på verdensplan gennemprøvede WD40-multifunktionsolie **er stort set luftfri, fyldt op med miljøvenlige drivmidler**, teflon-, harpiks-, silikone- og syrefri.

Anvendelse:

- **Rustfjerner med udpræget kapillareffekt** – løser rustne forbindelser og fastsiddende skruer og møtrikker i løbet af kort tid.
- **Rensemiddel** – løser fastsiddende snavs, klæber og stivner ikke.
- **Smøremiddel** til alle glideflader, finmekaniske dele, hængsler, bowdentræk, låse og beslag.
- **Rustbeskyttelse** – WD-40 trænger ind under fugten og ind i porerne på det materiale, der skal beskyttes, og konserveres. Følsomt og værdifuldt værktøj bevarer værdien.
- **Kontaktspray** – fortrænger fugt fra elektriske komponenter.

Ved anvendelse af **industriforstøver nr. 083006 eller nr. 083509 – 083517** kan den også anvendes til store flader, økonomisk anvendelse.

Bemærk:

Godkendelser: blandt andre **Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.**

Kan ikke leveres til alle lande. Kan ikke leveres som ekspreslevering.

Teknisk beskrivelse

Kinematisk viskositet	< 1 mm ² /s
vandopløselighed	uopløselig
Flammepunkt	47 °C
Mærkning af farlige stoffer	GHS08 sundhedsfarlig
Mærkning af farlige stoffer	GHS07 Vigtigt
Mærkning af farlige stoffer	GHS02: Flamme
Farve	ravfarvet
Oxiderende egenskaber	ikke bestemt
Kogepunkt	176 °C
Indhold	5 l
Udførelse	Dunk
Produkttype	Multifunktionsolie / universalolie