


**Garant****Indstiksplatte neutral, HB9035, Stikbredde W: 6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	275021 6
GTIN	4062406378363
Artikelklasse	21H

**Beskrivelse****Anvendelse:**

Til skærholdere nr. 274030 – 274090.

**Passer til:**

Skærholder nr. 274030 – 274134.

**Teknisk beskrivelse**

Stikbredde W	6 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Tilspænding f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,17 mm/o
Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	HB9035
Antal skift/skær	1
Vendeskærsplatteprofil	neutral

Produkttype

Vendeskærsplatte til stikdrejning

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	140 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	120 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	100 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	80 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	50 m/min	P
GG (G)	betinget egnet	80 m/min	K
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	egnet		
afbrudt	egnet		
våd, maksimal	egnet		