


Garant**Indstiksplatte neutral, HB9140, Stikbredde W: 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	275024 8
GTIN	4062406378486
Artikelklasse	21H

Beskrivelse**Anvendelse:**

Til skærholdere nr. 274030 – 274090.

Passer til:

Skærholder nr. 274030 – 274134.

Teknisk beskrivelse

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Hjørneradius	0,8 mm
Tilspænding f i stål < 900 N/mm ²	0,19 mm/o
Stikbredde W	8 mm
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	HB9140
Antal skift/skær	1

Vendeskærsplatteprofil	neutral
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	130 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	betinget egnet	110 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	90 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	70 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	80 m/min	M
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		

Tilbehør

Stikplatteneutral Stikbredde W 8,0 mm	273292 8,0
---------------------------------------	------------