

Garant**Indstiksplatte neutral, HU9310, Stikbredde W: 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	275027 8
GTIN	4062406378585
Artikelklasse	21H

Beskrivelse**Anvendelse:**

Til skærholdere nr. 274030 – 274090.

Passer til:

Skærholder nr. 274030 – 274134.

Teknisk beskrivelse

Stikbredde W	8 mm
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Belægning	ubelagt
Tilspænding f i stål < 900 N/mm ²	0,19 mm/o
Hjørneradius	0,8 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	HU9310
Antal skift/skær	1

Vendeskærsplatteprofil	neutral
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	380 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	360 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	280 m/min	N
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		

Tilbehør

Stikplatteneutral Stikbredde W 8,0 mm	273298 8,0
---------------------------------------	------------