


**Garant****Indstiksplatte neutral, HB9140, Stikbredde W: 6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	275024 6
GTIN	4062406378462
Artikelklasse	21H

**Beskrivelse****Anvendelse:**

Til skærholdere nr. 274030 – 274090.

**Passer til:**

Skærholder nr. 274030 – 274134.

**Teknisk beskrivelse**

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Stikbredde W	6 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,17 mm/o
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	HB9140
Antal skift/skær	1

Vendeskærsplatteprofil	neutral
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	130 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	110 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	90 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	70 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	80 m/min	M
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		