

**Garant****Indstiksplatte neutral, HU9310, Stikbredde W: 6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	275027 6
GTIN	4062406378561
Artikelklasse	21H

**Beskrivelse****Anvendelse:**

Til skærholdere nr. 274030 – 274090.

**Passer til:**

Skærholder nr. 274030 – 274134.

**Teknisk beskrivelse**

Belægning	ubelagt
Stikbredde W	6 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Tilspænding f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,17 mm/o
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	HU9310
Antal skift/skær	1

Vendeskærsplatteprofil	neutral
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	380 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	360 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	280 m/min	N
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		