

Garant**Indstiksplatte neutral, HU9310, Stikbredde W: 3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	275027 3
GTIN	4062406378509
Artikelklasse	21H

Beskrivelse**Anvendelse:**

Til skærholdere nr. 274030 – 274090.

Passer til:

Skærholder nr. 274030 – 274134.

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
Belægning	ubelagt
Tilspænding f i stål < 900 N/mm ²	0,1 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Stikbredde W	3 mm
Hjørneradius	0,2 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	HU9310
Antal skift/skær	1

Vendeskærsplatteprofil	neutral
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	380 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	360 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	280 m/min	N
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		