

Garant**Skærholder Heavy-Duty-Plus til planindstik, Venstre, Ø-område Indstik D1 / D2: 334/999mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	274082 334/999
GTIN	4062406378677
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Til skæreplatter nr. 275021 – 275048.

Anvendelse:

I kombination med klemholder nr. 274006.

Advarsel:

Uden montageskruer (leveres med klemholderne). Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

Bemærk:

D_1 = min. Ø for 1. indstik / D_2 = maks. Ø for 1. Indstik.

D_2 = 999 i størrelsesbetegnelsen svarer teoretisk til uendeligt.

Teknisk beskrivelse

Min. 1. indstiks-Ø D_1	334 mm
Maks. 1. indstiks-Ø D_2	999 mm
Maks. skæredybde t_{maks}	120 mm
Indsatstype	Venstre
Systemnøgle	ja
Stikbredde W	8 mm
Produkttype	Skærholder

