

**Garant****Håndsnittapper enkeltvis Sluttap, ubelagt, M: M2,6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130180 M2,6
GTIN	4045197065940
Artikelklasse	11G

**Beskrivelse****Udførelse:**

Str. M2,3 og M2,6 med gammel DIN-profil.

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS

Norm: DIN 352

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 0,45 mm

Samlet længde L: 36 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Skaftfirkant □: 2,1 mm

Kernehul-Ø: 2,1 mm

**Teknisk beskrivelse**

Gevind-Ø	2,6 mm
Kernehul-Ø	2,1 mm
Gevindstigning	0,45 mm
Norm	DIN 352
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	2,8 mm
Samlet længde L	36 mm
Skaftfirkant □	2,1 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS

Gevinddybde	5,2 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M2,6
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Håndsnittap
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
GG (G)	betinget egnet		
Uni	egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		

