

**Garant****Indstiksplatte Hel radius, HU9310, Stikbredde W: 8mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 275048 8      |
| GTIN                | 4062406378844 |
| Artikelklasse       | 21H           |

**Beskrivelse****Anvendelse:**

Til skærholdere nr. 274030 – 274090.

**Passer til:**

Skærholder nr. 274030 – 274134.

**Teknisk beskrivelse**

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Slet-/skrubbearbejdning                      | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
| Slet-/skrubbearbejdning                      | Sletbearbejdning                   |
| Stikbredde W                                 | 8 mm                               |
| Skæremateriale                               | HM                                 |
| Belægning                                    | ubelagt                            |
| Tilspænding f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,19 mm/o                          |
| Skærebetingelse                              | kontinuerlig                       |
| Type   | HU9310                             |
| Antal skift/skær                             | 1                                  |

Produkttype

Vendskærsplatte til stikdrejning

**Brugerdata**

|                              | <b>Egnet til</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO-kode</b> |
|------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Aluminiumskunststoffer       | egnet            | 380 m/min            | N               |
| Aluminium (med korte spåner) | egnet            | 360 m/min            | N               |
| Alu > 10% Si                 | egnet            | 280 m/min            | N               |
| kontinuerlig                 | egnet            |                      |                 |
| uregelmæssig                 | egnet            |                      |                 |
| våd, maksimal                | egnet            |                      |                 |