

**Garant****Indstiksplatte Hel radius, HU9310, Stikbredde W: 3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	275048 3
GTIN	4062406378806
Artikelklasse	21H

**Beskrivelse****Anvendelse:**

Til skærholdere nr. 274030 – 274090.

**Passer til:**

Skærholder nr. 274030 – 274134.

**Teknisk beskrivelse**

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Tilspænding f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/o
Skæremateriale	HM
Stikbredde W	3 mm
Belægning	ubelagt
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	HU9310
Antal skift/skær	1

Produkttype

Vendskærsplatte til stikdrejning

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Aluminiumskunststoffer	egnet	380 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	360 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	280 m/min	N
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	egnet		
våd, maksimal	egnet		