

Garant**Indstiksplatte Hel radius, HB9140, Stikbredde W: 3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	275045 3
GTIN	4062406378752
Artikelklasse	21H

Beskrivelse**Anvendelse:**

Til skærholdere nr. 274030 – 274090.

Passer til:

Skærholder nr. 274030 – 274134.

Teknisk beskrivelse

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Stikbredde W	3 mm
Tilspænding f i stål < 900 N/mm ²	0,1 mm/o
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	HB9140
Antal skift/skær	1
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	130 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	110 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	90 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	70 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	80 m/min	M
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		