

Garant**Indstiksplatte Hel radius, HU9310, Stikbredde W: 4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	275048 4
GTIN	4062406378813
Artikelklasse	21H

Beskrivelse**Anvendelse:**

Til skærholdere nr. 274030 – 274090.

Passer til:

Skærholder nr. 274030 – 274134.

Teknisk beskrivelse

Stikbredde W	4 mm
Tilspænding f i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,12 mm/o
Skæremateriale	HM
Belægning	ubelagt
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	HU9310
Antal skift/skær	1

Produkttype

Vendskærsplatte til stikdrejning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	380 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	360 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	280 m/min	N
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	egnet		
våd, maksimal	egnet		