

**Trekant-topnøgle, Til skruer: M10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	623503 M10
GTIN	4062406380557
Artikelklasse	62C

**Beskrivelse****Udførelse:**

Af præcisionsstålrør, forzinket, med topnøglestift.

**Anvendelse:**

Til trekantskruer iht. DIN 22424 og til trekantskruer iht. DIN 22425.

**Norm:****DIN 22417 A**

Skaftlængde: 140 mm

Hovedhøjde, indvendigt mål F: 15,05 mm

Skaft-Ø: 19 mm

**Teknisk beskrivelse**

Til skruer	M10
Hovedhøjde, indvendigt mål F	15,05 mm
Skaft-Ø	19 mm
Skaftlængde	140 mm
Norm	DIN 22417 A

Drivprofil	3-kant-hoved
Materiale	Stålrør
Overflade	forzinket
Produkttype	Topnøgle