

**Trekant-topnøgle, Til skruer: M8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	623503 M8
GTIN	4062406380540
Artikelklasse	62C

Beskrivelse**Udførelse:**

Af præcisionsstålrør, forzinket, med topnøglestift.

Anvendelse:

Til trekantskruer iht. DIN 22424 og til trekantskruer iht. DIN 22425.

Norm:**DIN 22417 A**

Skaftlængde: 125 mm

Hovedhøjde, indvendigt mål F: 12,05 mm

Skaft-Ø: 15 mm

Teknisk beskrivelse

Hovedhøjde, indvendigt mål F	12,05 mm
Til skruer	M8
Skaftlængde	125 mm
Skaft-Ø	15 mm
Norm	DIN 22417 A

Drivprofil	3-kant-hoved
Materiale	Stålrør
Overflade	forzinket
Produkttype	Topnøgle