



Trekant-topnøgle, Til skruer: M16



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	623503 M16
GTIN	4062406380571
Artikelklasse	62C

Beskrivelse

Udførelse:

Af præcisionsstålrør, forzinket, med topnøglestift.

Anvendelse:

Til trekantskruer iht. DIN 22424 og til trekantskruer iht. DIN 22425.

Norm:**DIN 22417 A**

Skaftlængde: 180 mm

Hovedhøjde, indvendigt mål F: 20,55 mm

Skaft-Ø: 24 mm

Teknisk beskrivelse

Til skruer	M16
Skaftlængde	180 mm
Hovedhøjde, indvendigt mål F	20,55 mm
Skaft-Ø	24 mm
Norm	DIN 22417 A

Drivprofil	3-kant-hoved
Materiale	Stålrør
Overflade	forzinket
Produkttype	Topnøgle