

**Trekant-topnøgle, Til skruer: M4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	623503 M4
GTIN	4062406380519
Artikelklasse	62C

Beskrivelse**Udførelse:**

Af præcisionsstålrør, forzinket, med topnøglestift.

Anvendelse:

Til trekantskruer iht. DIN 22424 og til trekantskruer iht. DIN 22425.

Norm:**DIN 22417 A**

Skaftlængde: 90 mm

Hovedhøjde, indvendigt mål F: 6,8 mm

Skaft-Ø: 10 mm

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø	10 mm
Til skruer	M4
Hovedhøjde, indvendigt mål F	6,8 mm
Skaftlængde	90 mm
Norm	DIN 22417 A

Drivprofil	3-kant-hoved
Materiale	Stålrør
Overflade	forzinket
Produkttype	Topnøgle