

**Trekant-topnøgle, Til skruer: M6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	623503 M6
GTIN	4062406380533
Artikelklasse	62C

**Beskrivelse****Udførelse:**

Af præcisionsstålrør, forzinket, med topnøglestift.

**Anvendelse:**

Til trekantskruer iht. DIN 22424 og til trekantskruer iht. DIN 22425.

**Norm:****DIN 22417 A**

Skaftlængde: 112 mm

Hovedhøjde, indvendigt mål F: 10,05 mm

Skaft-Ø: 12,5 mm

**Teknisk beskrivelse**

Hovedhøjde, indvendigt mål F	10,05 mm
Skaftlængde	112 mm
Skaft-Ø	12,5 mm
Til skruer	M6
Norm	DIN 22417 A

Drivprofil	3-kant-hoved
Materiale	Stålrør
Overflade	forzinket
Produkttype	Topnøgle