


Garant**CC.T 120404, Type: HU7315-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260064 HU7315-1
GTIN	4062406380298
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CC.T 120404 HU7315-1 Type: HU7315-1

Spånbryder: AF

Tolerance: G

Skæredybde a_p : 0,05 - 0,5 mmTilspænding f : 0,03 - 0,1 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 600 m/min

Teknisk beskrivelse

Type	HU7315-1
Tilspænding f	0,03 - 0,1 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 600 m/min
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Tolerance	G
Skærebetingelse	kontinuerlig

Skæredybde a_p	0,05 - 0,5 mm
Antal skift/skær	2
Belægning	ubelagt
Hjørneradius	0,4 mm
Spånbrøder	AF
Primær anvendelse	N
ISO-kode, vendeskærsplade	CCGT 120404
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning