

**Garant****DC.T 070204, Type: HU7315-1**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260353 HU7315-1
GTIN	4062406380304
Artikelklasse	21G

## Beskrivelse

DC.T 070204 HU7315-1 Type: HU7315-1

Spånbryder: AF

Tolerance: G

Skæredybde  $a_p$ : 0,05 - 0,6 mmTilspænding  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 120 - 600 m/min

## Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	N
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 600 m/min
Skæredybde $a_p$	0,05 - 0,6 mm
Tolerance	G
Skæremateriale	HM
Type	HU7315-1

ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 070204
Spånbryder	AF
Hjørneradius	0,4 mm
Antal skift/skær	2
Tilspænding f	0,03 - 0,1 mm/o
Belægning	ubelagt
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning