

Garant**Gevindbakke HSS, MF: 8X0,5****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 141050 8X0,5 |
| GTIN | 4045197083999 |
| Artikelklasse | 11K |

Beskrivelse**Udførelse:**Lukket forslidset form; **med skæreansnit i begge sider.****1 3/4 gevind skærfas.**

Skæreretning: højre

Toleranceklasse: DIN 13 6g

Stigning: 0,5 mm

Udvendig Ø: 25 mm

Højde: 9 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------|-----------|
| Højde | 9 mm |
| Stigning | 0,5 mm |
| Udvendig Ø | 25 mm |
| Toleranceklasse | DIN 13 6g |
| Gevindstørrelse | M8x0,5 |

| | |
|----------------|-------------|
| Gevindtype | MF |
| Flankevinkel | 60 grader |
| Skæremateriale | HSS |
| Norm | EN 22568 |
| Skæreretning | højre |
| Produkttype | Gevindbakke |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Aluminium (med korte spåner) | betinget egnet | | |
| Stål < 500 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 750 N/mm ² | egnet | | |
| Olie | egnet | | |
| tør | betinget egnet | | |