

HOLEX®**Gevindbakke HSS-E, M×stigning: 6X0,75****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	141065 6X0,75
GTIN	4045197595270
Artikelklasse	12K

Beskrivelse**Udførelse:**

Lukket forslidste form; **med skæreansnit i begge sider.**

Ansnit i 2. gear.

Finslebet og **nitret**, spånvinkel ca. 15°.

Til hård og rustfrit stål.

Gevindtype: MF

Flankevinkel: 60 grader

Skæremateriale: HSS E

Norm: EN 22568

Toleranceklasse: DIN 13 6g

Stigning: 0,75 mm

Udvendig Ø: 20 mm

Højde: 7 mm

Teknisk beskrivelse

Stigning	0,75 mm
Højde	7 mm

Udvendig Ø	20 mm
Toleranceklasse	DIN 13 6g
Gevindstørrelse	6
Gevindtype	MF
Flankevinkel	60 grader
Skæremateriale	HSS E
Norm	EN 22568
Skæreretning	højre