

HOLEX®**Gevindbakke HSS-E, M×stigning: 8X0,75****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	141065 8X0,75
GTIN	4045197595287
Artikelklasse	12K

Beskrivelse**Udførelse:**

Lukket forslidste form; **med skæreansnit i begge sider.**

Ansnit i 2. gear.

Finslebet og **nitret**, spånvinkel ca. 15°.

Til hård og rustfrit stål.

Gevindtype: MF

Flankevinkel: 60 grader

Skæremateriale: HSS E

Norm: EN 22568

Toleranceklasse: DIN 13 6g

Stigning: 0,75 mm

Udvendig Ø: 25 mm

Højde: 9 mm

Teknisk beskrivelse

Højde	9 mm
Stigning	0,75 mm

Udvendig Ø	25 mm
Toleranceklasse	DIN 13 6g
Gevindstørrelse	8
Gevindtype	MF
Flankevinkel	60 grader
Skæremateriale	HSS E
Norm	EN 22568
Skæreretning	højre