

Garant**Gevindbakke HSS, MF: 10X0,75****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	141050 10X0,75
GTIN	4045197084033
Artikelklasse	11K

Beskrivelse**Udførelse:**

Lukket forslidset form; med skæreansnit i begge sider.

1 3/4 gevind skærfas.

Skæreretning: højre

Toleranceklasse: DIN 13 6g

Stigning: 0,75 mm

Udvendig Ø: 30 mm

Højde: 11 mm

Teknisk beskrivelse

Stigning	0,75 mm
Højde	11 mm
Udvendig Ø	30 mm
Toleranceklasse	DIN 13 6g
Gevindstørrelse	M10×0,75

Gevindtype	MF
Flankevinkel	60 grader
Skæremateriale	HSS
Norm	EN 22568
Skæreretning	højre
Produkttype	Gevindbakke

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		